



Självcentrerande chuck ROTA-S-plus 2.0 med odelade stegbackar med odelade stegbackar, DIN 702-4, Typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	313115 160
GTIN	2050001928702
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Förklaringstext:

Härdad, extremt styv och polerad chuckstomme.

Grundbackar med sned tandning.

Speciell form med stänkkant.

Tryckknapp för backväxel

Backsäkring (3 st – utom storlek 400).

Låsstift för förinställning av grundbacken.

Manövrering med sexkantanslutning.

Användningsdata:

För maskiner med cylindriskt centreringsfäste eller fäste med hjälp av fläns. Fastsättning framifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först på maskinen och sedan på svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.

Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

styrnings-Ø B	145 mm
maximalt varvtal:	5400 min ⁻¹
Utvändig spännvidd med hårda överbackar	5 - 170 mm
Nyckel sexkant K	12 mm
Öppning E	42 mm
vikt	7,9 kg
Invändig spännvidd med hårda överbackar	65 - 186 mm
Chuckhöjd D	68,5 mm
Typ	160
Utvändig Ø A	165 mm
Sättslag per backS	6,5 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-4
Färgkod förtillbehör	Schunk självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Grundbackar, sats, 3 delar,rak tandning För chucktyp 160	313207 160
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313250 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313200 160
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 160	313210 160
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 160	313205 160