



Självcentrerande chuck ROTA-S, kort kona med odelade stegbackar och odelade stegbackar, DIN 702-3, Typ: 250/8



Beställningsdata

Ordernummer	313135 250/8
GTIN	2050001928849
Artikelklass	33U

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket hög rundgångs- och repeteringgrannhet.**
- **Lång livslängd med hög precision.**
- **Modulärt skyddsbussningssystem.**
- **Mycket korta ställtider.**
- **Svarvchucken sätthärdad upp till Ø 315 mm.**
- **Stort genomgångshål (mått E!)**
- **Säkerhetsstift för maximal användarsäkerhet.**
- **Grundbackarna kompatibla med chucksystem "F" och system "Duro".**
- **Flexibel uppspanning av små och stora arbetsstycken.**
- **Exakt uppspanning av mycket små invändiga diametrar.**

Användningsdata:

För spindelnos DIN 55027 med låsbultar och låsmuttrar. Svarvchucken monteras alltid direkt på spindelnosens utan mellanadapterplatta.

Norm:

DIN 702-3.

Material:

Helt av stål, därav lämpliga för höga varvtal (se tabell).

leveransinnehåll:

1 säkerhetschucknyckel och 1 sats med fästskruvar.
Inklusive 1 sats med odelade stegbackar.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 313200 – 313350.

Teknisk beskrivning

Utvändig spännvidd med hårda överbackar	10 - 250 mm
Hållare kort kona	8
Styrningskonens diameter B	139,735 mm
Sättslag per backS	7,7 mm
maximalt varvtal:	4200 min ⁻¹
Utvändig Ø A	256 mm
vikt	33,9 kg
Typ	250
antal låsbultar	4
Storlek på låsbultar	M16
Öppning E	62 mm
Invändig spännvidd med hårda överbackar	92 - 252 mm
Nyckel sexkant K	16 mm
Serie	ROTA-S plus
Norm	DIN 702-3
Färgkod förtillbehör	Schuck självcentrerande chuck och backar
Produktslag	Självcentrerande chuck

Tillbehör

Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313210 250
Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning För chucktyp 250	313207 250

Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313205 250
Härdade överbackar, sats, 3 delar För chucktyp 250	313250 250
Grundbackar, sats, 3 delar,sned tandning För chucktyp 250	313200 250