




## Grundbackar, sats, 3 delar, rak tandning, För chucktyp: 250



### Beställningsdata

Ordernummer	313207 250
GTIN	2050001929013
Artikelklass	33T

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Eftersom backarna kan bytas eller justeras till önskad diameter **på några sekunder** är det klokt att ha flera backenheter redo för användning på maskinen. **På så sätt minimeras ställtiderna.** Backenheterna består t.ex. av flera satsar grundbackar med mjuka överbackar som kan maskinbearbetas till önskad diameter. Denna rationaliseringsmetod är inte nödvändig bara för NC-maskiner, utan är viktig för alla typer av svarvar.

För infästning av hårda eller mjuka överbackar. Fästsruvar för överbackar levereras med artikeln.

### Teknisk beskrivning

Spårbredd A	20 mm
bredd B	26 mm
För chucktyp	250 mm
längd L	104 mm
Tappbredd D	12 mm
Hålavstånd b	40 mm
Produktslag	Självcentrerande chuckbackar

