

**Garant****CCGW 060208 FN, MKD, Eggutförande: NS**

## Beställningsdata

Ordernummer	265904 NS
GTIN	4062406095642
Artikelklass	21L

## Beskrivning

**Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	NS
Matning f	0,005 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Sort	MKD

Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 1400 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGW 060208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning