

Garant**CCGW 09T308 FN, MKD, Eggutförande: NS****Beställningsdata**

Ordernummer	265920 NS
GTIN	4062406095703
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånbrytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrstänger.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Matning f	0,005 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	MKD
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 1400 m/min

Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Eggutförande	NS
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CCGW 09T308 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning