

Garant**Svarv-vändskär CNMG 12040812, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	400 - 600 m/min
Primäranvändning	N
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,8 mm/v
Sort	HU7305
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	AM/AG
Skärförhållande	kontinuerligt
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	CNMG 12040812

Datablad

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning