

Garant**DCGW 070208 FN, MKD, Eggutförande: NK**

Beställningsdata

Ordernummer	265952 NK
GTIN	4062406096090
Artikelklass	21L

Beskrivning

Utförande:

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för kortspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhållare.

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 1000 m/min
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Skärmaterial	MKD
Skärförhållande	kontinuerligt

Eggutförande	NK
Matning f	0,005 - 0,08 mm/v
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 070208 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning