

**Garant****DCGW 070204 FN, MKD, Eggutförande: NS**

## Beställningsdata

Ordernummer	265948 NS
GTIN	4062406096052
Artikelklass	21L

## Beskrivning

**Utförande:**

**MKD** - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för syntetiska material (PMMA, POM, akryl etc.).

**Användningsdata:**

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

**Rekommendation:**

Om du vill få optimala resultat ska du använda system GARANT Master eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhållare och borrhänger.

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Eggutförande	NS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 1400 m/min
Skärmaterial	MKD
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Matning f	0,005 - 0,4 mm/v
Skärdjup a <sub>p</sub>	0,01 - 0,2 mm
Sort	MKD
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 070204 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning