

Garant**Svarv-vändskär DCGW 11T308 FN, MKD****Beställningsdata**

Ordernummer	265968 NL
GTIN	4062406096137
Artikelklass	21L

Beskrivning**Utförande:**

MKD - monokristallin diamant, laserskurna skärkanter. Spånarytare för långspånande icke-järnmetaller.

Användningsdata:

För mycket fin bearbetning och bästa möjliga ytor.

Rekommendation:

Om du vill få optimala resultat ska du använda systemet GARANT Master Eco. Alternativt kan du använda alla passande ISO-klämhallare och borrhänger.

Teknisk beskrivning

Matning f	0,005 - 0,1 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,01 - 0,2 mm
Eggutförande	NL
Skärmaterial	MKD

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	MKD
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 1600 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Beläggning	obelagd
ISO-kod vändskär	DCGW 11T308 FN
Antal byten/skär	1
Produktnamnsattribut	MKD
Möjlighet till efterskärpning	ja
Produktslag	Vändskär för svarvning