

**KERN****Plattformsvåg, typ EOC, maximal kapacitet: 60kg****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 479606 60     |
| GTIN         | 4045761192317 |
| Artikelklass | 47D           |

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningens undre hälft).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetskyddshuv.

## Teknisk beskrivning

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Kalibrering                     | K2                |
| reproducerbarhet                | 20 g              |
| maximal kapacitet               | 0 - 60 kg         |
| minimal styckevikt              | 20 g              |
| insvängningstid                 | 2 s               |
| avläsning i övre vägningsområde | 20 g              |
| nettovikt                       | 5,2 kg            |
| vågplattans mått                | 300×300 mm        |
| tillverkarens beteckning        | Typ EOC           |
| avläsning                       | 10 g              |
| IP-skyddsklass                  | IP 65             |
| Energiförsörjning               | Nätdriven         |
| datautgång                      | RS232C-gränssnitt |
| Produktslag                     | Plattformsvåg     |

## Tjänster

|  |            |
|--|------------|
| KalibreringVåg maximal kapacitet 100 kg    | 027700 100 |
| DAkKS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180 | 027710 180 |