

KERN**Plattformsvåg, typ EOC, maximal kapacitet: 150kg****Beställningsdata**

Ordernummer	479606 150
GTIN	4045761192201
Artikelklass	47D

Beskrivning**Utförande:**

- **Robust plattformsvåg av rostfritt stål, kan användas som paket-, industri- och räknevåg.**
- **Tvåområdesvåg med automatisk omkoppling av avläsningen (noggrannare avläsning i vägningens undre hälft).**
- **Displayenhet med sifferhöjd 24 mm, även fristående från plattformen, kan placeras och monteras med en böjlig kabel.**
- **Hög rörlighet tack vare batteridrift som tillval och kompakt utförande.**
- **En optisk och akustisk signal ger stöd vid portionering, dosering och sortering inom toleransområdet.**
- **Procentbestämning: Möjliggör invägning mot ett föreskrivet värde (100 %) och fastställande av avvikelser från detta börvärde.**
- **Antal: Snabb bestämning av stora antal med hjälp av en enkel räknefunktion. Referensantal kan väljas, 5, 10, 25, 50 stycken.**
- **Justeringsprogram CAL: För inställning av noggrannhet (erforderlig kontrollvikt på förfrågan).**

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive nätadapter, bordsfot inklusive vägghållare, arbetskyddshuv.

Teknisk beskrivning

vågplattans mått	300×300 mm
minimal styckevikt	50 g
nettovikt	5,2 kg
avläsning	20 g
maximal kapacitet	0 - 150 kg
Kalibrering	K2
reproducerbarhet	50 g
tillverkarens beteckning	Typ EOC
avläsning i övre vägningsområde	50 g
insvängningstid	2 s
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Nätdriven
datautgång	RS232C-gränssnitt
Produktslag	Plattformsvåg

Tjänster

KalibreringVåg maximal kapacitet 150 kg	027700 150
DAkS-kalibreringVåg maximal kapacitet 180	027710 180