

Garant**Hi5 högmatningsfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	213110 63/5
GTIN	4045197718495
Artikelklass	210

Beskrivning**Beskrivning:**

Kraftfull och lättskärande högmatningsfräs.
Extra lugn gång tack vare differentialdelning.
Kan även användas för semi-efterbehandling.
Hög kostnadseffektivitet tack vare femskärigt vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	POMX 10T5..
totallängd L_{tot}	50 mm
Skär-Ø D_c	63 mm
Skruvsats för vändskär	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	2,2 mm
Ø D_3	43,6 mm

FästhålsØ	27 mm
Antal skär Z	5
Serie	Hi5
Inställningsvinkel κ	90 grad
Skaftutförande	med hål
Skärindelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats 10 delar	219889
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7