

Garant**Förrådsvagn, antal transparenta lådor: 55****Beställningsdata**

Ordernummer	918610 55
GTIN	4062406098117
Artikelklass	91P

Beskrivning**Utförande:**

Stativ av fyrkantstålrör 60×40×2 mm. Påbyggnad av stålplåt med hylla av svart ABS-plast. **4 svängbara hjul** (2 med parkeringsbroms, Ø 125 mm) med spårfri löpyta av polyuretan och 2 skjuthandtag av Haptoprene® svarar för god stabilitet och säker hantering i verkstadsmiljö.

Transparenta lådor i fyra storlekar av genomskinlig **ABS-plast** för dammtät förvaring. Förvarade föremål tas ut genom att den genomskinliga lådan fälls nedåt. För monteringsändamål kan lådorna tas ut och staplas på varandra.

Användningsdata:

För förvaring / iordningställande av bulkvaror och smådelar.

Beläggning:

Transparenta lådor för framsidan: 18 st 80×63×70 mm;

15 st 100×97×108 mm;

3 st 175×140×160 mm

transparenta lådor för baksidan: 16 st 128×128×133 mm;

3 st 175×140×160 mm

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 **pulverbelagd**.

Teknisk beskrivning

Bredd	880 mm
Djup	600 mm
maximal bärförmåga	250 kg
Material rullar	Spårfri polyuretan-löpbeläggning
bredd utan handtag	680 mm
antal svängbara hjul med broms	2
vikt	67 kg
höjd	1310 mm
Antal svängbara hjul utan broms	2
Ø hjul	125 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1,5 mm
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Förrådsvagn

Tillbehör

Skjuthandtag Färg BLACK	920135 BLACK
Svängbart hjul Typ 1	920137 1
Svängbart hjul Typ 2	920137 2
Skjuthandtag Färg BLUE	920135 BLUE