

**Garant****Skrubbslipskiva CerRapid, skiv-Øxskivbredd: 125X7mm**

## Beställningsdata

Ordernummer	560005 125X7
GTIN	4045197718648
Artikelklass	51M

## Beskrivning

### Utförande:

Självsjärpande **keramikkorn (CER)** och speciellt, **högeffektivt bindningssystem** möjliggör **flera gånger högre slipeffekt och avsevärt kallare slipning** än med konventionella kapskivor (A).

- **Högsta produktivitet tack vare mycket snabb kapning.**
- **Optimal balans mellan extremt mjuk kapning med liten ansträngning och lång livslängd.**
- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

### Specifikation:

CER24Q-BF.

## Teknisk beskrivning

hål-Ø	22,23 mm
maximalt varvtal:	12200 min <sup>-1</sup>
skivbredd	7 mm
skiv-Ø	125 mm
Serie	CerRapid
Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Specifikation	CER24Q-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	Stål
optimerad för material	INOX
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		

Uni	mindre lämplig
torrt	lämplig