

Garant**Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 16/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,0** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	23 mm
Invändig	ja
Antal skär Z	3
Passande vändskär	CPHX 0602..
Skär-Ø D_c	16 mm
Fästgंगा M	M8
Ø D_1 h6	8,5 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	2,5 mm

Ø D ₂	13 mm
Skruvsats förvändskär	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs