

Garant**Färdigfräs, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 20/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 1,0** med klinga nr **674252 storlek 7IP**.

Teknisk beskrivning

Fästgंगा M	M10
totallängd L _{tot}	30 mm
Antal skär Z	4
Skruvsats förvändskär	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm
Passande vändskär	CPHX 0602..
Ø D ₂	18 mm

Invändig	ja
Skär-Ø D _c	20 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs