

Garant**Färdigfräs, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/7mm**

Beställningsdata

Ordernummer	212542 52/7
GTIN	4062406098674
Artikelklass	210

Beskrivning

Utförande:

Precisionsfärdigfräs för **synnerligen effektiv förfärdig- och färdigbearbetning**. På grund av omarbetad Wiper-geometri lämplig för **utomordentliga ytkvaliteter i slipkvalitet**. **Extrem tidsbesparing** möjlig tack vare **stort radsprång** och **hög tandmatning**.

Användningsdata:

Typiskt verktyg inom sänk- och formbyggnad.

OBS!:

GARANT momentskruvdragare TQ nr **211750 storlek 3,8** med klinga nr **674252 storlek 15IP**.

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	52 mm
Antal skär Z	7
Invändig	ja

Passande vändskär	CPHX 09T3..
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	3 mm
FästhålsØ	22 mm
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs