

HW Pickardt

**Handslagspräglingsverk, typhöjd: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	085471 10
GTIN	4250191110392
Artikelklass	08W

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket precist präglingsverktyg för signering av nummerföljder. Utformat för mycket tung belastning. Med stiftspärr. Alla delar kemiskt förnicklade. Hjul med 11 delar = gravyr 0 – 9 och mellanslag. Förpackade i plastbox. **Säkerhetsslagkåpa** minskar risken för olyckor och skonar höljet.

**Användningsdata:**

För löpande numrering av material med **hållfasthet upp till 1500 N/mm<sup>2</sup>**.

**OBS!:**

Stämplingsverktyg i andra utföranden, t.ex. med automatisk framräkning eller avvikande teckenhöjder, levereras på begäran.

**Teknisk beskrivning**

maximal materialstyrka för präglingsytan	1500 N/mm <sup>2</sup>
stämplingsbredd	35 mm
typhöjd	10 mm
hjulbredd = teckenbredd	6 mm

Antal ställen	6
Produktlag	Handslagspräglingsverk