

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1216/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260340 1216/07
GTIN	4062406099121
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	39,5 mm
ISO-kod hållare	A1216M SDQCR/L07
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	19,5 mm
Mittförskjutning L ₃	11 mm
Halsbredd L ₄	12 mm
Skrivsats förvändskär	269028 7
totallängd L	150 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	DC.. 0702..
Spännhöjd L ₂	15 mm
Effektivt djup T	5 mm
Skaftdiameter D _s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500