

Garant**Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 1012/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260341 1012/07
GTIN	4062406099145
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

totallängd L	125 mm
Inställningsvinkel κ	107,5 grad
Vändskärsstorlek	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförsjutning L ₃	9 mm
Spännhöjd L ₂	11 mm
ISO-kod hållare	A1012K SDQCR/L07
Passande vändskär	DC.. 0702..
Halsbredd L ₄	10,7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	15,5 mm
Huvudängd L ₁	27,5 mm
Effektivt djup T	4 mm
Skaftdiameter D _s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500