

**Garant****Spårstöthållare för spårstötanordningar Skaft WTO, för spårbredd m: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290352 10
GTIN	4062406099619
Artikelklass	29K

**Beskrivning****Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

**OBS!:**

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroperationsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett mätur för kontroll av spindelns orientering.**

**Teknisk beskrivning**

Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	27,37 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	27,73 mm
Effektiv längd $L_1$	37 mm
lämplig för spårbredd m	10; 12 mm

Skruvar	290399 3
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	14 mm
Skaft-Ø	16 mm
Skärhållardiameter D <sub>1</sub>	25 mm
Invändig	nej
Skaftlängd L <sub>s</sub>	6 mm
Skaft	WTO
Produktslag	Spår- och profilogverktyg