

## Skärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: QC/11S



### Beställningsdata

Ordernummer	260917 QC/11S
GTIN	4251414902787
Artikelklass	29D

### Beskrivning

#### Utförande:

Utbytbara skärhuvuden för **vibrationsdämpande grundstommar**. Smalt utförande.

#### Användningsdata:

Vibrationsdämpande effekt upp till ett maximalt utstick på **14xD**.

Refrigeración interior: sí

Through-coolant: yes

Sisäjäähdytys: kyllä

Arrosage interne: oui

belső hűtés: igen

Passaggio interno per LR: sì

System: QC

ISO-kod skärhuvud: STUCR/L 11

Passande vändskär: TC.. 1102..

passande grundstomme: 264900 – 264908

Minimiförbörningshåldiameter  $D_{min}$ : 22 mm

centrumförskjutning: 11 mm

totallängd: 20 mm

### Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	20 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
ISO-kod skärhuvud	STUCR/L 11
passande grundstomme	264900 – 264908
Passande vändskär	TC.. 1102..
centrumförskjutning	11 mm
System	QC
totallängd	20 mm
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	22 mm
Serie	Skärhuvud
Vändskärsskruv	269022 4
Användning	Vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Längssvarvning invändigt

## Tillbehör

Spännskruv	269407
Bits för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cN·m	659906 500