

**Garant****Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302655 18
GTIN	4062406100209
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering =  $G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$ . **Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	50 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

## Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16