



## Tryckluftsdreven rakslipmaskiner, Typ: SMP60



### Beställningsdata

Ordernummer	079440 SMP60
GTIN	5000630
Artikelklass	03P

### Beskrivning

#### Utförande:

ATA – tryckluftsdreven rakslipmaskin **med 3 mm spännhylsor** för fina fräs-, slip- och etsarbeten. **Integrerat förfilter.** Turbindriven liten slipmaskin med **högsta varvtal 60000 varv/minut**

### Teknisk beskrivning

axeleffekt	85 W
Spännhylsa-Ø	3 mm
bullernivå	68 dB(A)
tillverkarens beteckning	SPM 60 R
vikt	0,17 kg
maximal luftförbrukning	230 l/min
maximalt varvtal:	60000 min <sup>-1</sup>
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Längd	140 mm
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Rakslip

