

Garant
Kombifräsdorn Form ADB, BT 50 A = 100, Dorndiameter d₁: 16mm

Beställningsdata

Ordernummer	302955 16
GTIN	4062406100513
Artikelklass	31A

Beskrivning
Utförande:

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut. Form ADB.

Användningsdata:

Med kil för fräsar med kilspår, t.ex. DIN 841.

Med medbringarring för fräsar med krysspår DIN 1880 och fräshuvuden DIN 1830.

leveransinnehåll:

Inklusive kil, medbringarring och låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

OBS!:

Invändig kylning möjlig med passande åtdragningsskruv nr 309861.

Teknisk beskrivning

passande specialnyckel nr 309840	16
Lös medbringarring nr 309870	16
utkragningslängd A-mått	100 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Spännhylsa D ₁	16 mm

fäste	BT 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Påsticksdorn för fräs