

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 12/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261327 12/07
GTIN	4062406100643
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 27
Passande vändskär	VC.. 0702..
Inställningsvinkel κ	142 grad
Huvudängd L_1	18 mm
Mittförskjutning L_3	2 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Spännhöjd L_2	11 mm
Halsbredd L_4	7,8 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	13 mm
ISO-kod hållare	E12M SVJCR/L07
totallängd L	150 mm
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång