

**Weldonhållare Form AD, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 302607 6 |
| GTIN | 4062406100728 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308802, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 6 |
| Spännhylsa D ₁ | 6 mm |
| utkragningsslängd A-mått | 50 mm |
| Utvändig-Ø D | 25 mm |
| fäste | BT 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |

| | |
|----------------------|---------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308795 40 |
| Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40 | 308830 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308765 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40 | 308801 40 |
| Dragtapp 60°tätad passar för konor 40 | 308785 40 |
| Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40 | 308802 40 |
| Dragtapp 45°tätad passar för konor 40 | 308760 40 |
| Dragtapp 90°tätad passar för konor 40 | 308790 40 |
| Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40 | 308806 40 |
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm | 309900 6 |