

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261328 25/11
GTIN	4062406100810
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Spännhöjd L <sub>2</sub>	23 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L <sub>1</sub>	23 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	17 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	31,5 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
ISO-kod hållare	E25S SVUCR/L11
Skruvsats för vändskär	269028 7
Vändskärsstorlek	11 mm
totallängd L	250 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång