

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261328 20/11
GTIN	4062406100704
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	93 grad
Huvudängd L_1	20,5 mm
Skruvsats förvändskär	269028 7
Mittförskjutning L_3	13 mm
ISO-kod hållare	E20S SVUCR/L11
Spännhöjd L_2	18 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
totallängd L	250 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	25 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång