

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261329 25/11
GTIN	4062406100841
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	23 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
totallängd L	250 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
ISO-kod hållare	E25S SVUCR/L11
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	31,5 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Skruvsats för vändskär	269028 7
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång