

**Garant****Invändig skärhållare HM, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261329 20/11
GTIN	4062406100834
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	20,5 mm
totallängd L	250 mm
Spännhöjd $L_2$	18 mm
Mittförskjutning $L_3$	13 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	25 mm
Passande vändskär	VC.. 1103..
Skruvsats för vändskär	269028 7
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
ISO-kod hållare	E20S SVUCR/L11
Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktlag

Borrstång