

**Garant****Spåravstickningsplatta, HB7010, Spårbredd w: 2,15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273665 2,15
GTIN	4045197719256
Artikelklass	21L

**Beskrivning****Användningsdata:**

Med stickhållare för skärbredd 3 mm.

**OBS!:**

Skärhållarna måste efterbearbetas så att de passar till stickbredden.

**Teknisk beskrivning**

Spårbredd w	2,15 mm
$a_r$	2,4 mm
för låsring enligt DIN471/472	2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Sekundär användning	K
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010
Spår enligt norm	DIN 472

Spår enligt norm	DIN 471
Antal byten/skär	2
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för stick svarvning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	230 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	70 m/min	S
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
CuZn	lämplig	250 m/min	N
Uni	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		