



LED-strålkastare, 230 V, effektförbrukning: 42W



Beställningsdata

Ordernummer	081265 42
GTIN	5708997354421
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-steps dimmerfunktion. Svängbar.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Teknisk beskrivning

vikt	2660 g
effektförbrukning	42 W
Ljuskvalitet	6000 K
IP-skyddsklass	IP 67

ljusflöde	600 - 6000 lm
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	100 - 240 V
total längd	267 mm
total bredd	87 mm
total höjd	262 mm
Anslutningskabel längd	5 m
ATEX-zon	ingen
tillverkarens beteckning	NOVA 6K
Produktnamnsattribut	230 V
Produktslag	Strålkastare