

Garant GRIDLINE

Arbetsbänk åkbar, elektriskt höjdjusterbar, kabel, till vänster dörr, till höger 4 utdragslådor, Eluplan-skiva mörk, 20×20G, Skivans längd: 1500/DEmm**Beställningsdata**

Ordernummer	924517 1500/DE
GTIN	4062406101855
Artikelklass	9GG

Beskrivning**Utförande:**

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag, enhandsupplåsning av enskilda utdragslådor och 75 kg bärförmåga. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Steglöst elektriskt justerbar höjd. Höjdinställning via handknapp.

Med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul, Ø 125 mm, med **omönstrad polyuretanbeläggning på löpytan**, minimalt rullmotstånd, tyst gång och trådskydd. Svängbara hjul med broms för hjul och vridkrans.

Anslutningskabel längd 8 m. Med kontakttyp F.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

Beläggning:

dörrhöjd (vänster): 525

lådans fronthöjd (höger): 1

lådans fronthöjd (höger): 75, 100, 150, 200

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och dörr antracit RAL 7016,

pulverbelagda. Utdragslådans stomme går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035.

Teknisk beskrivning

höjdställningsområde	850 - 1050 mm
Material hjul	Polyuretan
vikt	165,9 kg
ComfortClose	nej
arbetskiva (tjocklek)	50 mm
Serie	Ready-to-go
Lådornas effektiva yta i G	20×20
hjul-Ø fast hjul	125 mm
hjul-Ø svängbart hjul	125 mm
Skjuthandtag	nej
lådornas effektiva djup i G	20
lådornas effektiva bredd i G	20
maximal lyftkraft	6000 N
Antal dörrar	1
lyfthastighet	9 mm/s
Steglös höjdställning	ja
Arbetskiva (djup)	750 mm
Princip för höjdställning	elektrisk
arbetskiva längd	1500 mm
antal svängbara hjul med broms	2
lådurts effektiv höjd	525 mm
lådornas effektiva djup	500 mm
sänkbar	ja
antal fasta hjul utan broms	2
Material arbetskiva	Eluplan mörk
underredets bredd	1300 mm
lådornas effektiva bredd	500 mm
Löpyta utan mönster	ja
Anslutningsspänning	250 V

Antal lådor	4
underredets djup	700 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
IP-skyddsklass	IP 20
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Energiförsörjning	Nätdriven
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek	1 mm
Höjjustering arbetsplats	850-1050 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	400 kg
Utförande höjinställning	elektrisk
plattans tjocklek	50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Dörröppningsvinkel	180 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	20x20G
Produktslag	mobil arbetsbänk

Tillbehör

Skjuthandtag till GridLine Typ KO12	914226 KO12
Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans fronthöjd 75 mm	927805 75
	927805 200

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans
fronthöjd 200 mm

Låsplatta till GridLine Typ KO21

914227 KO21

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans
fronthöjd 100 mm

927805 100

Utdragslåda med enhands-enkelupplåsning lådans
fronthöjd 150 mm

927805 150