



Laddbar LED-arbetslampa, Typ: 26



Beställningsdata

Ordernummer	081254 26
GTIN	5708997354414
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

Robust LED-strålkastare med stötsäkert aluminiumhölje och gummiskyddskant.

- **Mjukt, skuggfattigt och bländfritt ljus med låg värmeutveckling.**
- **Hög ljuseffekt, låg energiförbrukning, lång livstid.**
- **Godkänd för användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

NOVA-arbetsbelysningar med inbyggt bärhandtag. Högkapacitets-COB-LED med 5-steps dimmerfunktion. Svängbar. Kan tack vare Dual System användas både som mobil batteridriven strålkastare och med nätkabel. Laddnivåindikering, visning av återstående gångtid, dimmbar i 5 steg.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive laddare.

Teknisk beskrivning

Ljusflöde	400 - 4000 lm
IP-skyddsklass	IP 67

Energiförsörjning	Batteridrivnen
brinntid	1 - 14 h
ATEX-zon	ingen
färgtemperatur	6000 K
Batterispänning	11,1 V
Batterityp	Litiumjon
batterikapacitet	4,4 Ah
Antal ingående batterier	1
totallängd	235 mm
totalhöjd	233 mm
total bredd	88 mm
CRI värde	80
vikt	1780 g
effektförbrukning	29 W
tillverkarens beteckning	NOVA 3K C+R
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Litiumjonbatteri batterikapacitet 4400 mAh	081431 4400
--	-------------