


**XNEX 080608, HUM310, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Artikelklass	22A

**Beskrivning****Utförande:**

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för **hörnfräsoperationer**.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HUM310
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	4 mm
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	1100 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	1100 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	900 m/min	N
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		