

**XNEX 080608, HBM130, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	215108 INOX
GTIN	4062406103095
Artikelklass	22A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig 2x3-skärs hårdmetallvändskärsplatta för **hörnfräsoperationer**.

6 eggar svarar för god ekonomi genom lågt pris per egg.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{ mm}$

**Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	XNEX 080608
Sort	HBM130
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\text{ max}}$	4 mm
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		