

**Garant****Avstickningsverktygshållare, Vänster, Skaftbredd / spårbredd w: 20/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273761 20/4
GTIN	4045197719942
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). I kombination med den konvexa fastspänningen av vändskären uppnås maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.  $8 \times w$

**OBS!:**

Max.  $\varnothing$  = begränsad arbetsstyckdiameter på grund av utförandet.

Från 19,5 mm stickdjup (upp till stickbredden 3 mm) resp. 24,5 mm (från stickbredden 4 mm) kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas.

Använd vid behov enskäriga stickvridplattor nr 273656–273670.

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd $L_1$	51 mm
Stickdjup $t_{\max}$	32,5 mm
Spårbredd w	4 mm
Funktionsbredd $L_4$	21,5 mm
Skruvar	279815 6 (TX25; 6 Nm)
totallängd L	150 mm
Maximal $\varnothing$	65 mm
Skaftbredd b	20 mm
Användning	Vänster

Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Skärhållare

## Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Kläm-skruv Typ 6	279815 6
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600