

Garant**Fräsvändskär Ø 12 mm stympad kon, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212768 HART
GTIN	4062406103149
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Matning f_z i stål < 60 HRC: 0,05 mm

Sort: HB7705

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
Sort	HB7705
Hörnradie	1 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	12 mm
Radie Wiper radiellt	24 mm
Skärradie R_1	1 mm

Skärlängd L_c	6 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,08 mm
Matning f_z i stål < 60 HRC	0,05 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiN
Produktslag	Vändskär för fräsning