

Garant**Fräsvändskär Ø 25 mm stympad kon, Typ: HART****Beställningsdata**

Ordernummer	212792 HART
GTIN	4062406103330
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.

· **Radie-, rundgångs- och repeter noggrannhet. $\pm 0,015$ mm.**

Matning f_z i stål < 60 HRC: 0,12 mm

Sort: HB7705

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
Sort	HB7705
Hörnradie	4 mm
Skärmaterial	VHM
Radie Wiper axiellt	25 mm
Radie Wiper radiellt	50 mm
Skärradie R_1	4 mm

Skärlängd L_c	12,5 mm
Matning f_z i stål < 1400 N/mm ²	0,18 mm
Matning f_z i stål < 60 HRC	0,12 mm
Antal byten/skär	1
Beläggning	TiN
Produktslag	Vändskär för fräsning