

Garant**Dubbhålsborr HSS/E A, obelagd, Nominell Ø DC k12: 0,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111050 0,5
GTIN	4045197786227
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat. Enkelsidigt skärande.

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h7
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm/v
Skaftdiameter D _s	3,15 mm
Nominell Ø D _c	0,5 mm
för arbetsstyckes-Ø	< 4 mm
totallängd L	25 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger

Skåft	Cylindriskt skåft med h7
Invändig	nej
Fårgring	Utan
Produktslag	Centerborrar

Anvåndardata

	Låmplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	låmplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	låmplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	låmplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	låmplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	låmplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	låmplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	låmplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	låmplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	låmplig	8 m/min	M
GG(G)	mindre låmplig	25 m/min	K
CuZn	låmplig	80 m/min	N
Olja	låmplig		
vått maximal	låmplig		