

**Garant****HM-borrbrötsch cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC: 6,33 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122795 6,33
GTIN	4062406102722
Artikelklass	11P

**Beskrivning****Utförande:**

**Borrning och brotschning i en arbetsoperation.** Högsta möjliga rundgångsnoggrannhet. Med **4 brotschskär** för samma höga måttnoggrannhet och ytkvalitet som vid brotschning.

**Rekommendation:****Maximalt borrdjup:**

Spånsparlängd (se tabell) utsug  $1,5 \times \text{Nominell-}\varnothing$ .

**OBS!:**

Spånsparlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.

Form **HB**: Beställs med **nr 122795 + 129100HB** .

Form **HE**: Beställs med **nr 122795 + 129100HE**.

Invändig: ja, med 25 bar

Tolerans håldiameter:  $\pm 0,003$

Norm: Verkstadsnorm

Antal skär Z: 2

Tolerans håldiameter:  $\pm 0,003$

Rekommenderat maximalt borrdjup  $L_2$ : 43,5 mm

totallängd L: 91 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 8 mm

Matning f i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,19 mm/v

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	8 mm
Nominell $\varnothing D_c$	6,33 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup $L_2$	43,5 mm

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/v
Skafttolerans	h6
Norm	Verkstadsnorm
Antal skär Z	2
Spännspårlängd L <sub>c</sub>	53 mm
totallängd L	91 mm
Tolerans håldiameter	±0,003
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Borrdjup upp till	5×D
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Färgring	Utan
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	lämplig	80 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	80 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	55 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
GG(G)	lämplig	60 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
Luft	lämplig		

## Tjänster

Skaftslipning Typ HE	129100 HE
Skaftslipning Typ HB	129100 HB