

Garant**Synkroverktygshuvud för ER32, Gängtappskaft-Ø d2: 11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	338186 11
GTIN	4062406103682
Artikelklass	31P

Beskrivning**Utförande:**

- Gängskärning och gängformning på maskiner med synkrospindel.
- Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.
- För spänntångfästen och drivna verktyg enligt ISO 15488 (DIN 6499).
- Lämplig för vänster- och högergångor.

Utförande reklamtext:

- Minimilängdutjämnning: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Kompensation av synkroniseringsfel, därmed bättre gängkvalitet och avsevärt längre användningstid.

Passar till:

ER-synkrofasten nr 338180.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	37 mm
skaftstorlek	9 mm
för gängtappskaft Ø d ₂ DIN 374/376	M14
Ø D ₂	25 mm
Invändig	ja, med max. 50 bar
Produktslag	Gängtappadapter

