

Garant**Centrisk spännback pneumatisk, Typ: 160/4****Beställningsdata**

Ordernummer	360180 160/4
GTIN	4062406198749
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- **Inställbar slaglängd + 5 mm per sida.**
- **Spännkraften steglöst inställbar upp till 22,5 kN. Aritmetisk summa = 45 kN.**
- **Också vid förlust av tryckluften har den centriska spännbacken en lätt förspänning (cirka 60 kg), så att arbetsstycket alltid kan positioneras säkert t.ex. vid växlelbord.**

Med bottenplatta, för större stödmoment och maximal stabilitet.

Användningsdata:

För centrisk fastspänning av komponenter. Lämplig för **automatiserad drift** via 4-kanals fastspänningsmoduler, men också via sidoanslutningar.

Specialtillbehör:

Backprogram nr 360183 – 360187.

Teknisk beskrivning

spännkraft upp till max	22,5 kN
B	160 mm
vikt	22,2 kg
L	160 mm

höjd H	99,2 mm
spännlängd	8,5 mm
maximal tryckluftseffekt	9 bar
Backbredd A	104 mm
passar färgkod	PCV 160
Korsstickmått	200 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Greppbackpar Typ 1	360183 1
Greppbackpar Typ 1	360184 1
Mjuk överback 1/2 Typ 148S	360186 148S
Mjukt överbackpar Typ 148	360187 148
Mjukt överbackpar Typ 168	360187 168
Mjuk överback 1/2 Typ 148A	360186 148A
Backadapter För typ 160	360182 160
Basbackpar Typ 148	360185 148