



Roterande svarvdubb 60° / 30°, Morsekona: 4



Beställningsdata

Ordernummer	320673 4
GTIN	4062406200060
Artikelklass	32L

Beskrivning

Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Med förlängd spets, spetsvinkel 60° / 30°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

Den förlängda spetsen medger en obehindrad framkörning av svarvstålet till arbetsstyckets ändyta. Särskilt lämpligt för kopiersvarvning.

hus-Ø D: 69 mm

effektiv längd B: 116 mm

största spets-Ø 60° A: 32 mm

största spets-Ø 30° A: 14 mm

maximalt radiellt kast: 0,006 mm

spetslängd C: 53 mm

Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	500 kg
effektiv längd B	116 mm
spetslängd C	53 mm
största spets-Ø 30° A	14 mm
Morsekona	MK4
hus-Ø D	69 mm
maximalt radiellt kast	0,006 mm
maximalt varvtal:	3800 min ⁻¹
största spets-Ø 60° A	32 mm
Produktslag	centreringspets