



## Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 6



### Beställningsdata

Ordernummer	320672 6
GTIN	4062406200251
Artikelklass	32L

### Beskrivning

#### Utförande:

- Härdad stomme och roterande dubb.
- Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
- Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
- Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
- Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
- Spetsvinkel 60°.

#### Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter ompänningen förs centreringsspetsen in.

#### Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

hus-Ø D: 105 mm

effektiv längd B: 150 mm

största spets-Ø 60° A: 50 mm

maximalt radiellt kast: 0,01 mm

spetslängd C: 58,2 mm

maximalt varvtal: 2800 min<sup>-1</sup>

### Teknisk beskrivning

för arbetsstycksvikt	3500 kg
spetslängd C	58,2 mm
effektiv längd B	150 mm
maximalt radiellt kast	0,01 mm
största spets-Ø 60° A	50 mm
Morsekona	MK6
hus-Ø D	105 mm
maximalt varvtal:	2800 min <sup>-1</sup>
Produktslag	centreringspets