

Garant**Verkt gh llare f r kopierfr sar med g nga, BT 50, G nga M × L ngd L1:
M16X50****Best llningsdata**

Ordernummer	303141 M16X50
GTIN	4062406106195
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningsl ngd A-m tt: 88 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 17 mm

  D₂: 29 mm

Utv ndig-  D: 29 mm

Effektiv l ngd L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Teknisk beskrivning

L ₂	10 mm
� D ₂	29 mm
Effektiv l�ngd L ₁	50 mm
utkragningsl�ngd A-m�tt	88 mm
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	17 mm

gängaM	M16×50
Utvändig-Ø D	29 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50