

Garant**Verkt gh llare f r kopierfr sar med g nga, BT 50, G nga M × L ngd L1:
M12X50****Best llningsdata**

Ordernummer	303141 M12X50
GTIN	4062406106171
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utf rande:**

Alla skaft h rdbearbetade.

Anv ndningsdata:

F r fasth llning av kopierfr s med g nga.

Specialtillbeh r:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningl ngd A-m tt: 88 mm

H ldiameter D₁ tolerans IT6: 12,5 mm

  D₂: 21 mm

Utv ndig-  D: 24 mm

Effektiv l ngd L₁: 50 mm

L₂: 10 mm

Teknisk beskrivning

Utv�ndig-� D	24 mm
H�ldiameter D ₁ tolerans IT6	12,5 mm
L ₂	10 mm
g�ngaM	M12×50
� D ₂	21 mm

utkragningslängd A-mått	88 mm
Effektiv längd L ₁	50 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga

Tillbehör

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Momentinsats för dragtapp enligt ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308812 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308780 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Momentinsats för dragtapp enligt DIN 69872 passar för kona-storlek 50	308810 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50