

Garant**Hörnarbetsplats för Workstation eLevel, med 1 lyftpelare, med ljus Eterlux-skiva****Beställningsdata**

Ordernummer	920081
GTIN	4045197719751
Artikelklass	91P

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Hörnarbetsplats med 40 mm tjock arbetsskiva och 1 lyftpelare. Elektrisk steglös höjdställning. Endast i kombination med 2 Workstation eLevel. Styrningen programmeras på 5 lyftenheter.

Lackering:

Stödben musgrå RAL 7005, ej konfigurerbar. Lyftpelare i eloxerad aluminium, ej konfigurerbar. Sido- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverlackerad, konfigurerbar.

Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till: 700 - 1000 mm

Bredd: 1100 mm

arbetsskiva längd: 1000 mm

Arbetsskiva (djup): 1000 mm

arbetsskiva (tjocklek): 40 mm

vikt: 65 kg

Teknisk beskrivning

Ovansida arbetsskiva	Beläggningen är mycket reptålig och värmebeständig
vikt	65 kg
arbetsskiva längd	1000 mm
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm

Material arbetsskiva	ST-träkärna med Eterlux-beläggning
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	700 - 1000 mm
Arbetsskiva (djup)	1000 mm
Bredd	1100 mm
Beläggning arbetsskiva	Eterlux (melamin / fenolharts)
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå
Serie	Workstation
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Höjjustering arbetsplats	700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	100 kg
Utförande höjinställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
Höjinställning i raster	25 mm
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	Hörnlösning för arbetsbänk