

Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga konisk form, HSK-A 63, Gänga M
× Längd L1: M10X75****Beställningsdata**

Ordernummer	307044 M10X75
GTIN	4062406106799
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Koniskt utförande.

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Förlängning nr 301358, reducering nr 301359, kylvätskerör nr 309880, hylsnyckel nr 309890.

OBS!:

Densimet-fästen resp. förlängningar av massiv hårdmetall för kopierfräsar nr 301374 – 301379 och nr 301361 – 301386.

Bearbetningsstrategi: HSC

utkragningslängd A-mått: 101 mm

Håldiameter D₁: 10,5 mm

Ø D₂: 18 mm

Utvändig-Ø D: 23 mm

Effektiv längd L₁: 75 mm

L₂: 5 mm

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	101 mm
Håldiameter D ₁	10,5 mm

Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
gängaM	M10×75
Utvändig-Ø D	23 mm
Effektiv längd L ₁	75 mm
fäste	HSK-A 63
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga